


REAC-SEC M3



Máquina de Reactivar y Secar Reac-Sec-M3

Medidas: 53 ancho x 40,5 alto x 30,5 fondo

En 10 segundos:

- **Reactiva** pegamento ya seco.
- **Seca** pegamento recién extendido.

En 20 segundos:

- **Despega** suelas.
- **Seca** calzado húmedo.

Imprime mayor rapidez en los trabajos y eficacia en los pegados, con un consumo mínimo de energía y pegamento.

Dry and reactivate the adhesive.

Measures: 53 length x 40,5 high x 30,5 width

In 10 seconds:

- Reactivate dry glue.
- Dry glue newly extended.

En 20 seconds:

- Remove soles.
- Dry wet shoes.

It obtains more speed in the works and efficiency in bonded, with a minimal energy and glue consumption.